

# HC-D 4-1BU - Fascetta per schermatura



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione schermata per un conduttore schermato su inserti portacontatti femmina, senza contatti a crimpare sciolti

## Dati commerciali

Codice articolo	1886143
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ABZ
Codice prodotto	AF7ABZ
GTIN	4046356435321
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,4 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# HC-D 4-1BU - Fascetta per schermatura



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	per portacontatti HC-D40, HC-D64
---------------	----------------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione schermata
Tipo contatto	tornito

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Femmina
Collegamento	Connessione a crimpare

#### Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	6 mm
---------------------------------	------

### Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame
Materiale Superficie contatti	argento duro placcato

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

# HC-D 4-1BU - Fascetta per schermatura



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-D 4-1BU - Fascetta per schermatura



1886143

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1886143>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0f005941-22dd-4092-9bec-bc7cf3a6dc7f