

# ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN




2201756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201756>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore bus per guide di supporto per ME e ME-MAX, larghezza: 22,5 mm, 5 poli paralleli, colore: grigio chiaro (simile a RAL 7035)



## I vantaggi

- Montaggio salvaspazio nella guida di DIN

## Dati commerciali

Codice articolo	2201756
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ACHACA
Codice prodotto	ACHACA
GTIN	4046356909020
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,065 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN



2201756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201756>

## Dati tecnici

### Note

Raccomandazione	Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro)
-----------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore bus per guide DIN
Famiglia di prodotti	TBUS5-22,5..
Numero di poli	5
Passo	3,81 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA
Materiale custodia	PA

### Dimensioni

Larghezza	22,5 mm
Passo	3,81 mm

# ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN





2201756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201756>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201756>

 <b>cUL Recognized</b> ID omologazione: E118976-20151204				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	150 V	6 A	-	-

 <b>UL Recognized</b> ID omologazione: E118976-20151204				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
keine				
	150 V	8 A	-	-

# ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN



2201756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201756>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

### ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN



2201756

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201756>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)