

HSC-LR 7U KIT 2003 - Bloccaggio



2201795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201795>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, 7U, Sistema Lock and Release, larghezza: 16,1 mm, altezza: 89,95 mm, profondità: 8,8 mm, colore: arancione (simili RAL 2003)

I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili
- Bloccaggio Lock and Release remoto a colori per un comando intuitivo
- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità

Dati commerciali

Codice articolo	2201795
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHECZ
Codice prodotto	ACHECZ
GTIN	4046356933582
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,18 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,18 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME-IO
Famiglia di prodotti	ME-IO

Dimensioni

Larghezza	16,1 mm
Altezza	89,95 mm
Profondità	8,8 mm

Indicazioni materiale

Colore	arancione (RAL 2003)
Materiale	PA6-GF30
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

HSC-LR 7U KIT 2003 - Bloccaggio



2201795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201795>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201795>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

HSC-LR 7U KIT 2003 - Bloccaggio



2201795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201795>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HSC-LR 7U KIT 2003 - Bloccaggio



2201795

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201795>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com