

ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Piedino di fissaggio



2201812

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201812>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piedino di fissaggio, per il montaggio su guida DIN, con molla in dotazione



I vantaggi

- Consente il facile montaggio su guida DIN di moduli di custodie

Dati commerciali

Codice articolo	2201812
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHEBZ
Codice prodotto	ACHEBZ
GTIN	4046356912600
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,51 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,51 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	CN

ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Piedino di fissaggio



2201812

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201812>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piedino di fissaggio
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie multifunzione
Serie di custodie	ME-IO
Famiglia di prodotti	ME-IO 18,8

Dimensioni

Larghezza	17,5 mm
Altezza	35,47 mm
Profondità	6,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio (stagnato)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Piedino di fissaggio



2201812

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201812>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Piedino di fissaggio



2201812

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201812>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,033 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com