

# UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale



2202025

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202025>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto PE per basi di montaggio UM-BASIC per il collegamento di circuiti stampati su Level 1 con la guida di montaggio

## I vantaggi

- Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
- Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
- Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili

## Dati commerciali

Codice articolo	2202025
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ACHDAC
Codice prodotto	ACHDAC
GTIN	4055626005362
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,77 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,344 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	DE

# UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale



2202025

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202025>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM-BASIC

### Dimensioni

Larghezza	6 mm
Altezza	34,3 mm
Profondità	20,8 mm

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale custodia	Acciaio
Materiale contatto	CuSn

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Coppia di serraggio / velocità	Fissaggio del circuito stampato: 0,5 Nm-0,6 Nm / 500 rpm-1000 rpm

# UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale



2202025

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202025>

## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale



2202025

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202025>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)