

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale



2202027

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202027>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto PE per basi di montaggio UM-BASIC per il collegamento di circuiti stampati su Level 3 con la guida di montaggio

La figura mostra la versione per il Level 1 del circuito stampato

I vantaggi

- Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
- Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
- Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili

Dati commerciali

Codice articolo	2202027
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHDAC
Codice prodotto	ACHDAC
GTIN	4055626005386
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,379 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,379 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	DE

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale



2202027

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202027>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto di terra
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM-BASIC

Dimensioni

Larghezza	6 mm
Altezza	25,7 mm
Profondità	20,8 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale custodia	Acciaio
Materiale contatto	CuSn

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Coppia di serraggio / velocità	Fissaggio del circuito stampato: 0,5 Nm-0,6 Nm / 500 rpm-1000 rpm

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale



2202027

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202027>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale



2202027

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202027>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com