

# PSM-STRIP-FC/PROFIB - Utensile spelafili



2744623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744623>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Utensile spelafili rapido per cavi PROFIBUS tipo Fast Connect



## I vantaggi

- Semplicità d'uso
- Esecuzione compatta
- Spelatura su più livelli in un'unica operazione
- Spelatura rapida e precisa del cavo bus PROFIBUS Fast Connect
- Adeguamento personalizzato del coltello per l'adattamento del raggio
- Per isolamenti in PVC, PUR e PE
- 3000 operazioni per i cavi con guina esterna in PVC

## Dati commerciali

Codice articolo	2744623
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNAAZ
Codice prodotto	ABNAAZ
GTIN	4017918811679
Peso per pezzo (confezione inclusa)	85,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	85,7 g
Numero tariffa doganale	82055980
Paese di origine	DE

# PSM-STRIP-FC/PROFIB - Utensile spelafili



2744623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744623>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensili universali
------------------	---------------------

### Dati di collegamento

Lunghezza del tratto da spelare	70 mm
---------------------------------	-------

### Dimensioni

Larghezza	27 mm
Altezza	40 mm
Lunghezza	105 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	6 mm ... 8 mm
-----------------------------	---------------

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744623>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	21049090
ECLASS-15.0	21043706

### ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

2744623

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2744623>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	f51968cf-05b9-4d20-ab00-8a20aa52c433

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	10,86 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)