

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 AP - Piastra frontale



2202096

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202096>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo, Profilo base frontale, larghezza: 101,8 mm, lunghezza: 95 mm, profondità: 2 mm, raccomandato per elementi laterali UM-ALU 4-..COVER AL

I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

Dati commerciali

Codice articolo	2202096
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDFZ
Codice prodotto	ACHDFZ
GTIN	4046356987646
Peso per pezzo (confezione inclusa)	58 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	53,9 g
Numero tariffa doganale	76061191
Paese di origine	DE

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 AP - Piastra frontale



2202096

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202096>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM-ALU
Famiglia di prodotti	UM-ALU 4-100,5
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	101,8 mm
Profondità	2 mm
Lunghezza	95 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	color alluminio
Materiale Custodia	Alluminio (anodizzato)
Finitura superficiale	anodizzato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Montaggio

Posizione di installazione	parallelo alla guida DIN
----------------------------	--------------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 AP - Piastra frontale

2202096

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202096>



Disegni

Disegno schema



UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 AP - Piastra frontale



2202096

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202096>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 AP - Piastra frontale



2202096

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202096>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com