

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Set custodia

2202529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202529>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



DEV-KIT EH 45 FLAT: comprende 1 x custodia EH 45 FLAT e morsetti per circuiti stampati (MKDS ... 5,08), fornitura dei singoli componenti 5,08), ausgeliefert in Einzelteilen

I vantaggi

- Custodia piatta con larghezza di installazione di 45 mm
- Morsetti per circuiti stampati con passo di 5,08 mm, sezione del conduttore di 2,5 mm²
- Basetta millefori opzionale per la saldatura manuale di componenti THT

Dati commerciali

Codice articolo	2202529
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHCHD
Codice prodotto	ACHCHD
GTIN	4055626141794
Peso per pezzo (confezione inclusa)	77,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	81,6 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

2202529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202529>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set custodia
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	EH
Famiglia di prodotti	EH..F..ABS..
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	45 mm
Altezza	75,4 mm

Indicazioni materiale

Colore (Base custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Colore (Parte superiore custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale custodia	ABS
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata)

Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
--	---------------------

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Set custodia



2202529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202529>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2202529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202529>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com