

UEGM-MSTB SO11 - Custodie per l'elettronica



2786607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2786607>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per l'elettronica, colore: verde ,Custodie per guide DIN, senza feritoia di ventilazione, Custodia completa, collegamento trasversale: non previsto, larghezza: 25 mm

La figura illustra una variante verde

Dati commerciali

Codice articolo	2786607
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCCC
Codice prodotto	ACHCCC
GTIN	4017918236625
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,12 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	48,12 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodia di supporto
Serie di custodie	UEGM
Famiglia di prodotti	UEGM-MSTB
Tipo	Connessione integrata, custodia integrata
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	25 mm
-----------	-------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Custodia	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

UEGM-MSTB SO11 - Custodie per l'elettronica

2786607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2786607>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2786607>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

2786607

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2786607>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,2 kg CO2e
---------	-------------