

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adattatore



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore opzionale per custodia RPI-BC per l'utilizzo del Raspberry Pi A+



I vantaggi

- Montaggio senza utensili
- Notevole spazio disponibile per l'aggiunta di circuiti sulle schede millefori e aggiuntive
- Porta GPIO utilizzabile mediante la tecnologia di connessione della serie PTSM
- Semplice collegamento modulo-modulo grazie al connettore bus sulle guide di supporto

Dati commerciali

Codice articolo	2202906
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHBAE
Codice prodotto	ACHBAE
GTIN	4055626257235
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,22 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Serie di custodie	BC
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	57,6 mm
Altezza	21,9 mm
Profondità	17 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio antracite (RAL 7016)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adattatore



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adattatore



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com