

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adattatore



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore opzionale per custodia RPI-BC per l'utilizzo del Raspberry Pi A+



## I vantaggi

- Montaggio senza utensili
- Notevole spazio disponibile per l'aggiunta di circuiti sulle schede millefori e aggiuntive
- Porta GPIO utilizzabile mediante la tecnologia di connessione della serie PTSM
- Semplice collegamento modulo-modulo grazie al connettore bus sulle guide di supporto

## Dati commerciali

Codice articolo	2202906
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHBAE
Codice prodotto	ACHBAE
GTIN	4055626257235
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,22 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Serie di custodie	BC
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	57,6 mm
Altezza	21,9 mm
Profondità	17 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio antracite (RAL 7016)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adattatore



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adattatore



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adattatore



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202906>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)