UEGM 22,5 GY OHNE LOGO - Custodie per l'elettronica

2792837

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792837

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una variante verde

Custodia per elettronica, per l’inserimento di una scheda, completamente equipaggiata con 3 connessioni a vite o 6 connessioni Faston per lato

Dati commerciali

Codice articolo	2792837
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCCB
Codice prodotto	ACHCCB
GTIN	4017918274610
Peso per pezzo (confezione inclusa)	55,58 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55,58 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

UEGM 22,5 GY OHNE LOGO - Custodie per l'elettronica

2792837


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792837

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia
Tipo di custodia	Custodia di supporto
Serie di custodie	UEGM
Famiglia di prodotti	UEGM 22,5
Tipo	Connessione integrata, custodia integrata
Numero di poli	6

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	22,5 mm
Lunghezza	79 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN

Disegni

Disegno quotato




UEGM 22,5 GY OHNE LOGO - Custodie per l'elettronica

2792837

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792837

Disegno quotato




Custodia per elettronica UEGM 22,5... con 1 scheda c.s., 6 poli o 12 poli (FS/FS)

UEGM 22,5 GY OHNE LOGO - Custodie per l'elettronica

2792837

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792837

Disegno quotato




UEGM 22,5 GY OHNE LOGO - Custodie per l'elettronica


2792837

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792837

Disegno esploso



Disegno schema



UEGM 22,5 GY OHNE LOGO - Custodie per l'elettronica

2792837

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792837

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792837

cULus Recognized
ID omologazione: E60425-19770427

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
ECLASS-15.0	27190501

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,34 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com