


BES 6-1N4007 - Spina porta componenti



2802552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2802552>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina porta componenti, passo: 6 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

I vantaggi

- Viene fornita con due prese per spina

Dati commerciali

Codice articolo	2802552
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
GTIN	4017918074470
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

BES 6-1N4007 - Spina porta componenti

2802552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2802552>

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spine portacomponenti
Numero di poli	1
Passo	6 mm

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	0,5 ... 0,6 Nm
---------------------	----------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Passo	6 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale isolante	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

BES 6-1N4007 - Spina porta componenti


2802552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2802552>



Disegni

Disegno quotato



BES 6-1N4007 - Spina porta componenti



2802552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2802552>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 10.0	EC002018
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

BES 6-1N4007 - Spina porta componenti



2802552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2802552>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	6a892533-d3b2-4582-9104-7dc84ae31b11

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com