

# SKBI 64/D32 - Morsettiera porta schede



2265050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2265050>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



BOX



Morsettiera porta schede 19", colore: verde, numero poli: 32, serie di prodotti: SKBI 64, passo: 5,08 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

## Dati commerciali

Codice articolo	2265050
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AARHAD
Codice prodotto	AARHAD
GTIN	4017918053949
Peso per pezzo (confezione inclusa)	259,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	196 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# SKBI 64/D32 - Morsetti porta schede



2265050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2265050>

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetti porta schede 19"
Famiglia di prodotti	SKBI 64
Tipo	IEC 60603-2/DIN 41612 - D
Numero di poli	32
Passo	5,08 mm

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite con gabbia
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	118 mm
Altezza	162 mm
Lunghezza	66 mm
Diametro foro	4,2 mm
Passo	5,08 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
-------------------	------------------

### Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

# SKBI 64/D32 - Morsettiera porta schede


2265050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2265050>




Disegni

Disegno quotato



Disegno schema



# SKBI 64/D32 - Morsettiera porta schede



2265050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2265050>

## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2265050

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2265050>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)