

2276612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276612>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Fissaggio rapido del trasformatore per trasformatori di corrente PACT neri (non compatibile con trasformatori di corrente PACT grigi), perni di fissaggio: 40 mm, fascetta di fissaggio: 13 mm



## Dati commerciali

Codice articolo	2276612
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMMA1Z
Codice prodotto	CMMA1Z
GTIN	4046356659000
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43,3 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	CN

2276612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276612>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:

È possibile utilizzare i fissaggi per trasformatore larghi 16 mm anche per trasformatori di corrente più grandi, se la lunghezza dei perni di fissaggio è sufficiente.

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Materiale di montaggio


### Dati di collegamento

Coppia di serraggio

0,4 Nm

### Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

13 mm

Profondità

40 mm

### Condizioni ambientali e della vita elettrica


Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-25 °C ... 120 °C

Disegni

Disegno quotato



2276612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276612>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27210992

### ETIM

ETIM 9.0

EC002498

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121000

2276612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2276612>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)