

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Pannello di copertura per parte superiore ME ME...OTP...MSTBO..., larghezza: 20 mm, altezza: 54 mm, profondità: 4,75 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)



I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili
- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità

Dati commerciali

Codice articolo	2279279
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHAAZ
Codice prodotto	ACHAAZ
GTIN	4046356299527
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,15 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,13 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME
Famiglia di prodotti	ME 22,5..
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	20 mm
Altezza	54 mm
Profondità	4,75 mm

Indicazioni materiale

Colore (Pannello di copertura)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Custodia	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600
Finitura superficiale	non trattato

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserimento
-------------------	-------------

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com