

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connettore femmina



2285603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285603>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



BOX



Connettore femmina 19", colore: verde, numero poli: 48, serie di prodotti: FRONT-SFL 2,5, passo: 0 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dati commerciali

Codice articolo	2285603
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AAHHAA
Codice prodotto	AAHHAA
GTIN	4017918056001
Peso per pezzo (confezione inclusa)	177,67 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	177,583 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connettore femmina



2285603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285603>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore femmina 19"
Famiglia di prodotti	FRONT-SFL 2,5
Tipo	F
Numero di poli	48
Passo	0 mm


Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
---	------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M2,5

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	95 mm
Altezza	35,3 mm
Lunghezza	45,32 mm
Diametro foro	2,8 mm
Passo	-

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA
Superficie contatti	Stagno Sn

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connettore femmina


2285603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285603>



Disegni

Disegno quotato



FRONT-SFL 2,5/F48 - Connettore femmina




2285603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285603>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285603>

 cULus Recognized ID omologazione: E60425-19860303		Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
B		250 V	4 A	30 - 12	-
D		300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connettore femmina



2285603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285603>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connettore femmina



2285603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2285603>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com