

# UTA 136 - Adattatore per guida DIN

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2853996>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatori universali per guide di supporto, per l'inserimento a vite di apparecchiature elettriche



## Dati commerciali

Codice articolo	2853996
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ACGEAD
Codice prodotto	ACGEAD
GTIN	4017918190279
Peso per pezzo (confezione inclusa)	148,17 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	148,17 g
Numero tariffa doganale	79070000
Paese di origine	DE

# UTA 136 - Adattatore per guida DIN



2853996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2853996>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore per guida DIN
Tipo di custodia	Adattatore per guida DIN
Famiglia di prodotti	UTA
Tipo	Alloggiamenti predisposti, piedino di fissaggio integrato

### Dimensioni

Larghezza	52 mm
Altezza	136 mm
Profondità	9,6 mm

### Indicazioni materiale

Materiale custodia	Zinco pressofuso
--------------------	------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Prova vibrazioni

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accelerazione	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

#### Urti

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	30g
Durata urti	18 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

# UTA 136 - Adattatore per guida DIN

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2853996>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

### ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UTA 136 - Adattatore per guida DIN



2853996

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2853996>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)