

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY - Connettore schermato Inline



2862615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862615>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una variante verde

Connettore schermato Inline; grigio (RAL 7042); esecuzione: 6 punti di connessione, Connessione schermata; Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di due linee schermate

Dati commerciali

Codice articolo	2862615
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	DRI1Z1
Codice prodotto	DRI1Z1
GTIN	4017918902551
Peso per pezzo (confezione inclusa)	23,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	23,68 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY - Connettore schermato Inline



2862615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862615>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore maschio
Campo di applicazione	Collegamento di due linee schermate

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigida	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	28 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Dimensioni

Larghezza	12 mm
Altezza	130,7 mm
Profondità	41 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

Caratteristiche

Versione,	6 punti di connessione
	Connessione schermata

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY - Connettore schermato Inline



2862615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862615>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN-GY - Connettore schermato Inline



2862615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862615>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com