

# IB IL SCN-8-GY - Connettore Inline



2862783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862783>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore Inline; grigio (RAL 7042); esecuzione: 8 punti di connessione; Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di cavi non schermati



## Dati commerciali

Codice articolo	2862783
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DRI1Z1
Codice prodotto	DRI1Z1
GTIN	4017918896416
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,92 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# IB IL SCN-8-GY - Connettore Inline

2862783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862783>



## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Connettore maschio

Campo di applicazione

Collegamento di cavi non schermati

### Dati di collegamento

Sezione conduttore rigida

0,08 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile

0,08 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>

Sezione del conduttore AWG

28 ... 16

Lunghezza del tratto da spelare

8 mm

### Dimensioni

Larghezza

12 mm

Altezza

111,2 mm

Profondità

41 mm

### Indicazioni materiale

Colore

grigio (RAL 7042)

### Caratteristiche

Versione,

8 punti di connessione

# IB IL SCN-8-GY - Connettore Inline

2862783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862783>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862783>



**cULus Recognized**

ID omologazione: E140324

# IB IL SCN-8-GY - Connettore Inline



2862783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862783>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

### ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

# IB IL SCN-8-GY - Connettore Inline



2862783

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2862783>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,132 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)