

IFS-RS232-DATACABLE - Cavo dati



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320490>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo dati per la comunicazione tra i dispositivi con collegamento RS232 D-SUB a 9 poli e i dispositivi Phoenix Contact con data port IFS a 12 poli, quali QUINT UPS-IQ oppure TRIO UPS.



Descrizione del prodotto

Cavo dati per la comunicazione tra controllori superiori e gruppi di continuità QUINT UPS-IQ e TRIO UPS.

Dati commerciali

Codice articolo	2320490
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMU2Z9
Codice prodotto	CMU2Z9
GTIN	4046356707602
Peso per pezzo (confezione inclusa)	134,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	110 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

2320490

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320490>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Comunicazione con UPS
Tipo sensore	RS-232

Caratteristiche elettriche

Tensione di isolamento ingresso/uscita	1,4 kV
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	115200 Bit/s

Dati di collegamento

Lato dispositivo

Collegamento	D-SUB
Numero di poli	9
Note	seriale, RS232

Lato dispositivo

Collegamento	Porta dati IFS
--------------	----------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2 m
----------------	-----

IFS-RS232-DATACABLE - Cavo dati



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320490>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320490>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.A*30.B00767



EAC-RoHS

ID omologazione: RU*-DE*35.B.00385/20



EAC

ID omologazione: RU C-DE.A*30.B00767



EAC-RoHS

ID omologazione: RU*-DE*35.B.00385/20

IFS-RS232-DATACABLE - Cavo dati



2320490

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320490>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

2320490

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2320490>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	ad19c745-1210-4b8d-b20f-fdd687abfd33

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com