

# FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio



2896998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2896998>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Piedino di fissaggio, larghezza: 14,4 mm, altezza: 29,8 mm, profondità: 5,9 mm, colore: arancione (simili RAL 2003)

## Dati commerciali

Codice articolo	2896998
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ACHBAZ
Codice prodotto	ACHBAZ
GTIN	4046356805551
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,25 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio



2896998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2896998>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piedino di fissaggio
Tipo di custodia	Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880
Tipo di custodia	Custodie per installazioni modulari per edifici
Serie di custodie	BC
Famiglia di prodotti	BC

### Dimensioni

Larghezza	14,4 mm
Altezza	29,8 mm
Profondità	5,9 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	arancione (RAL 2003)
Materiale Custodia	POM

### Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

# FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio



2896998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2896998>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio



2896998

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2896998>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)