

FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fusibile, numero: 10 Pezzi, tipo fusibile: Fusibile (CC), corrente nominale: 20 A, caratteristica di intervento: superrapido (gR)

Dati commerciali

Codice articolo	2903384
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK7455
Codice prodotto	DK7455
GTIN	4046356733854
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,2 g
Numero tariffa doganale	85361050
Paese di origine	FR

FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
Numero dei fusibili nel set	10

Caratteristiche elettriche

Caratteristica di intervento	superrapido (gR)
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	3,7 W
Tensione nominale U_N	690 V
Corrente nominale I_N	20 A
Dimensioni fusibile	CC
Fusibile	Fusibile

Dimensioni

Dimensioni	10 x 38 mm
------------	------------

FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00724

FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

ETIM

ETIM 10.0	EC002704
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,325 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com