

# FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fusibile, numero: 10 Pezzi, tipo fusibile: Fusibile (CC), corrente nominale: 20 A, caratteristica di intervento: superrapido (gR)

## Dati commerciali

Codice articolo	2903384
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK7455
Codice prodotto	DK7455
GTIN	4046356733854
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,2 g
Numero tariffa doganale	85361050
Paese di origine	FR

# FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
Numero dei fusibili nel set	10

### Caratteristiche elettriche

Caratteristica di intervento	superrapido (gR)
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	3,7 W
Tensione nominale $U_N$	690 V
Corrente nominale $I_N$	20 A
Dimensioni fusibile	CC
Fusibile	Fusibile

### Dimensioni

Dimensioni	10 x 38 mm
------------	------------

# FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00724

# FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

### ETIM

ETIM 10.0	EC002704
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# FUSE-10X38-20A-GR - Fusibile



2903384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903384>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,325 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)