

# PSD-S AS BULB 5W - Lampada ad incandescenza



2700142

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700142>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Lampada ad incandescenza, 5 W, 24 V, presa BA15d



## Dati commerciali

Codice articolo	2700142
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL11Z
Codice prodotto	DRL11Z
GTIN	4046356491341
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,9 g
Numero tariffa doganale	85392998
Paese di origine	CN

# PSD-S AS BULB 5W - Lampada ad incandescenza



2700142

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700142>

## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Lampadine
Famiglia di prodotti	PSD-S
Tipo	Forma del tubo
Versione	B15d (baionetta)

### Caratteristiche elettriche

#### Note generali

Tensione d'ingresso	24 V
Corrente assorbita	tip. 11 mA
Potenza della lampada	5 W

### Dimensioni

Altezza	42 mm
Diametro	16 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco
Materiale	Presca: BA15d

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C
----------------------------------	------------------

### Montaggio

Posizione di installazione	a scelta
----------------------------	----------

# PSD-S AS BULB 5W - Lampada ad incandescenza



2700142

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700142>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27110631

### ETIM

ETIM 9.0

EC000399

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151500

# PSD-S AS BULB 5W - Lampada ad incandescenza



2700142

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2700142>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)