

FASTCON PRO-SET - Set connettori



2906227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906227>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di connettori FASTCON Pro composto da quattro connettori con connessione a vite, uno per ciascuna posizione sul modulo. Adatto per tutti i moduli MINI Analog Pro.

Descrizione del prodotto

Set di connettori FASTCON Pro composto da quattro connettori, uno per ciascuna posizione sul modulo. Adatto per tutti i moduli MINI Analog Pro. I connettori possono essere sostituiti facilmente con i connettori esistenti, ad esempio per cambiare il sistema di collegamento. È inoltre possibile sostituire anche i connettori persi. Una codifica quadrupla impedisce l'inserimento errato sul dispositivo.

Dati commerciali

Codice articolo	2906227
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK112Z
Codice prodotto	DK112Z
GTIN	4055626047935
Peso per pezzo (confezione inclusa)	28,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

2906227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906227>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
------------------	-------------------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda) 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12 24 ... 12 (flessibile)

FASTCON PRO-SET - Set connettori



2906227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906227>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---