

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Software per portale di rete remoto. Permette il controllo/visualizzazione remota di fino a 16 PC client remoti collegati contemporaneamente.

## Descrizione del prodotto

Portico è un software di telecontrollo per la visualizzazione e l'interazione con il desktop di un altro dispositivo elettronico mediante la rete. Il software è formato da un'architettura client-server, che può realizzare una comunicazione punto-punto tra un singolo dispositivo e un singolo client oppure tra il desktop di un singolo dispositivo e più client. Uno schema di arbitraggio garantisce che a un certo punto un dispositivo sia controllato solo da un singolo client. In un ambiente di produzione Portico può essere impiegato per rappresentare e controllare una macchina/un processo all'interno dell'impianto da una sede remota. Inoltre Portico può essere utilizzato da un OEM per ricercare i guasti sulla macchina/nel processo di un cliente attraverso Internet.

## Dati commerciali

Codice articolo	2701456
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRBAAH
Codice prodotto	DRBAAH
GTIN	4046356771139
Peso per pezzo (confezione inclusa)	152,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	152,5 g
Numero tariffa doganale	85234910
Paese di origine	US

2701456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701456>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Software di telecontrollo
------------------	---------------------------

### Caratteristiche del sistema

Applicazione del software	Controllo remoto del desktop
---------------------------	------------------------------

### Informazioni sulla licenza

Tipo di licenza	Attivazione
-----------------	-------------

### Funzionalità

Funzionalità di base	Software di telecontrollo
----------------------	---------------------------

### Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows® 7
	Windows® 10
Processore	Atom™ o superiore
Memoria hard disk	≥ 100 MByte (Minimo (client e server))
Interfacce	LAN Ethernet ≥ 100 MBit/s
Lingue supportate	tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano

2701456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701456>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27242590

### ETIM

ETIM 9.0

EC001435

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

43233600

2701456

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701456>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)