

IB IL SCN-6 SHIELD/N - Connettore schermato Inline



2740711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2740711>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una versione dell'articolo

Connettore schermato Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 6 punti di connessione, Connessione schermata; Numerazione dei punti di collegamento: 1, 2, 11, 21, 12, 22, 13, 23; campo di applicazione: Collegamento di una linea schermata

Dati commerciali

Codice articolo	2740711
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	DRI1Z1
Codice prodotto	DRI1Z1
GTIN	4017918480028
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,28 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,28 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

IB IL SCN-6 SHIELD/N - Connettore schermato Inline



2740711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2740711>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Connettore maschio

Campo di applicazione

Collegamento di una linea schermata

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigida

0,08 mm² ... 1,5 mm²

Sezione conduttore flessibile

0,08 mm² ... 1,5 mm²

Sezione del conduttore AWG

28 ... 16

Lunghezza del tratto da spelare

8 mm

Dimensioni

Larghezza

12 mm

Altezza

130,7 mm

Profondità

41 mm

Indicazioni materiale

Colore

verde (RAL 6021)

Caratteristiche

Versione,

6 punti di connessione

Connessione schermata

2740711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2740711>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

2740711

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2740711>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com