

UM-BE 35-1 - Elemento base


2956657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956657>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento base senza piedino, necessario per affiancare più elementi base senza nervature, L = 35 mm



Dati commerciali

Codice articolo	2956657
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDDA
Codice prodotto	ACHDDA
GTIN	4017918085872
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,96 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	PL

UM-BE 35-1 - Elemento base



2956657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956657>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte inferiore custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Tipo di custodia	Base portamoduli per moduli a innesto
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM BE
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	35 mm
Profondità	111 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale	PA

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	1
--	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

UM-BE 35-1 - Elemento base



2956657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956657>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956657>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UM-BE 35-1 - Elemento base



2956657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956657>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BE 35-1 - Elemento base



2956657

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956657>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,321 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com