

# IBS USC4-2 - Masterboard

2812209

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2812209>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Masterboard INTERBUS della quarta generazione

## Dati commerciali

Codice articolo	2812209
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRECAA
Codice prodotto	DRECAA
GTIN	4017918913991
Peso per pezzo (confezione inclusa)	40,367 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	40,367 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti master
Tipo di custodia/Esecuzione	scheda aggiuntiva

### Caratteristiche del sistema

#### Modulo

Chip di protocollo	IBS IPMS 3
--------------------	------------

#### Funzionalità

Numero di punti I/O	max. 4096 (8192 con espansione memoria di accoppiamento)
---------------------	--

### Caratteristiche elettriche

Tensione d'alimentazione IC	5 V DC $\pm$ 10 % (DC)
-----------------------------	------------------------

#### Alimentazione

Corrente assorbita tipica	200 mA (senza espansione)
---------------------------	---------------------------

### Interfacce

#### INTERBUS

Collegamento	bus remoto
--------------	------------

#### Interfaccia utente

Collegamento	connettore di base a 60 poli e connettore di espansione a 40 poli per tensione di alimentazione per espansione di diagnosi, configurazione, interfaccia DPM e memoria
--------------	---

### Dimensioni

Larghezza	50 mm
Lunghezza	70 mm

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 70 °C
----------------------------------	----------------

# IBS USC4-2 - Masterboard

2812209

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2812209>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2812209>



**cULus Recognized**

ID omologazione: E140324

# IBS USC4-2 - Masterboard

2812209

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2812209>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

### ETIM

ETIM 10.0	EC001601
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	78d663a0-8266-42f8-83a1-9b4b7e3e9b54

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	8,738 kg CO2e
---------	---------------