

SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione

2988146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988146>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 512 Mbyte.



Secondo la figura

I vantaggi

- Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
- Memoria di programma e configurazione, a innesto
- Moltiplicazione semplificata delle configurazioni
- Sostituzione dei dispositivi semplificata

Dati commerciali

Codice articolo	2988146
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRAAZA
Codice prodotto	DRAAZA
GTIN	4046356342674
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,5 g
Numero tariffa doganale	85235110
Paese di origine	TW

SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione



2988146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988146>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto di memoria
Applicazione	Memoria di programma/configurazione
Posizione di installazione	verticale
Tipo di memoria	FLASH-EPROM
Capacità di memoria	512 MByte

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,165 W
--	---------

Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V DC
Range tensione di alimentazione	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Corrente assorbita tipica	tip. 50 mA

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

Montaggio

Posizione di installazione	verticale
----------------------------	-----------

SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione



2988146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988146>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione



2988146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988146>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,118 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com