

FL RA SF8 - Adattatore per guida DIN



2832519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832519>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore guida per montaggio verticale



Dati commerciali

Codice articolo	2832519
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN1ZZ
Codice prodotto	DNN1ZZ
GTIN	4046356044042
Peso per pezzo (confezione inclusa)	55,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	54,9 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	TW

FL RA SF8 - Adattatore per guida DIN



2832519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832519>

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	37 mm
Altezza	144 mm
Profondità	14 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Acciaio, cromato
-----------	------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------

FL RA SF8 - Adattatore per guida DIN


2832519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832519>



Disegni

Disegno schema



FL RA SF8 - Adattatore per guida DIN



2832519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832519>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27370419

ETIM

ETIM 9.0

EC001024

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

FL RA SF8 - Adattatore per guida DIN



2832519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2832519>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com