

USBR 2-11 - Ponticello sezionatore



3001356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001356>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello sezionatore, numero poli: 2, colore: color argento



Dati commerciali

Codice articolo	3001356
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
GTIN	4046356857284
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,26 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,2 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	IN

3001356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001356>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello sezionatore
Numero di poli	2
Potenziali	2

Indicazioni materiale

Colore	argento
--------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

USBR 2-11 - Ponticello sezionatore



3001356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001356>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USBR 2-11 - Ponticello sezionatore



3001356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3001356>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	4da2a354-5bc5-4fb1-b109-ae8347569566

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com