

# NS 15 UNP AE EP 100X320 - Guida di supporto, non perforata



3002629

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002629>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto, non perforata, specialmente per scatole di connessione in poliestere PxC, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, colore: color argento

La figura mostra una variante senza fori oblunghi sul lato frontale

## I vantaggi

- Le guide di supporto sono dotate di fori oblunghi per il fissaggio sul lato anteriore
- La lunghezza delle guide è adattata perfettamente alle scatole di connessione in poliestere di Phoenix Contact
- Particolare importanza è stata attribuita ad un'alta precisione nelle dimensioni e al trattamento delle superfici
- Il modello della guida di supporto è conforme alla norma europea EN 60715

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3002629       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH9Z4X        |
| Codice prodotto                     | BH9Z4X        |
| GTIN                                | 4055626461359 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,22 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g       |
| Numero tariffa doganale             | 72166190      |
| Paese di origine                    | DE            |

# NS 15 UNP AE EP 100X320 - Guida di supporto, non perforata



3002629

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002629>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Guida DIN |
|------------------|-----------|

### Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 15 mm  |
| Altezza   | 5,3 mm |
| Lunghezza | 304 mm |

### Indicazioni materiale

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Colore       | color argento                      |
| Materiale    | Acciaio                            |
| Rivestimento | zincato, passivato a strato spesso |

# NS 15 UNP AE EP 100X320 - Guida di supporto, non perforata



3002629

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002629>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001285 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 15 UNP AE EP 100X320 - Guida di supporto, non perforata



3002629

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002629>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)