

# RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Modulo a innesto



2900944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900944>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con varistore e LED giallo, tensione di ingresso: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC  $\pm 20$  %

## Dati commerciali

Codice articolo	2900944
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK6545
Codice prodotto	DK6545
GTIN	4046356733250
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,47 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	CN

2900944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900944>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo a innesto
Famiglia di prodotti	RIFLINE complete

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	110 V DC
	120 V AC ... 230 V AC

### Dati di ingresso

Tensione d'ingresso nominale $U_N$	110 V DC $\pm 20\%$
Range tensione d'ingresso	120 V AC ... 230 V AC $\pm 20\%$
Segnalazione stato	LED (giallo)
Circuito di protezione	Varistore

### Omologazioni

#### Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

2900944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900944>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900944>



**CSA**

ID omologazione: 76787



**UL Recognized**

ID omologazione: FILE E 113228

**DNV**

ID omologazione: TAA000018V

2900944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900944>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

### ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

2900944

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900944>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	038c96d6-7e44-4b21-8ac4-84db48ceff3d

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
 Via Bellini, 39/41  
 20095 Cusano Milanino (MI)  
 +39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)