

FBSRH 3-8 - Spina di cortocircuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3033803>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 32 A, colore: rosso



I vantaggi

- Il ponticello dispone di un ausilio per l'estrazione stampato e può pertanto essere utilizzato, in modo pratico e senza utensili, per le singole operazioni di ponticellamento

Dati commerciali

Codice articolo	3033803
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2Z2X
Codice prodotto	BE2Z2X
GTIN	4046356666923
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,252 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,752 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

FBSRH 3-8 - Spina di cortocircuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3033803>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spina di cortocircuito
Numero di poli	3
Passo	8,2 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	32 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	32 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

Dimensioni

Larghezza	22,9 mm
Altezza	40,3 mm
Profondità	40,3 mm
Passo	8,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

Disegni

Disegno schema



FBSRH 3-8 - Spina di cortocircuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3033803>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSRH 3-8 - Spina di cortocircuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3033803>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com