


# USA 10-KSS - Adattatore per guide

3034379

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3034379>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore per guide, per alloggiare connettori di cortocircuito KSS 8 e KSS 10, profondità: 19 mm, larghezza: 10 mm, altezza: 42,6 mm, colore: grigio



## I vantaggi

- Gli adattatori universali vengono impiegati per fissare e alloggiare apparecchiature elettriche o elettroniche
- Servono per la realizzazione isolata di componenti o guide di supporto

## Dati commerciali

Codice articolo	3034379
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE61ZX
Codice prodotto	BE61ZX
GTIN	4055626276809
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

3034379

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3034379>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

### Dimensioni

Larghezza	10 mm
Altezza	42,6 mm
Profondità	19 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	non rivestito

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# USA 10-KSS - Adattatore per guide



3034379

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3034379>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

### ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# USA 10-KSS - Adattatore per guide



3034379

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3034379>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)