

# DS-ST 4 - Segmento piastra terminale



3036615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036615>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Segmento piastra terminale, profondità: 36,5 mm, altezza: 87 mm, colore: grigio



## Dati commerciali

Codice articolo	3036615
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2Z1X
Codice prodotto	BE2Z1X
GTIN	4017918607357
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,881 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

# DS-ST 4 - Segmento piastra terminale



3036615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036615>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra terminale
------------------	-------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Dimensioni

Altezza	87 mm
Profondità	36,5 mm
Spessore materiale min.	1 mm

### Note

Note generali	Un eventuale segmento di copertura deve essere utilizzato se i morsetti componibili con un numero maggiore di punti di collegamento non possono essere nascosti dal profilo di un altro morsetto componibile.
---------------	---

# DS-ST 4 - Segmento piastra terminale



3036615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036615>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

### ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# DS-ST 4 - Segmento piastra terminale



3036615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3036615>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,028 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)