

# UPRZ - Molla di bloccaggio



3045570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3045570>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Molla di bloccaggio, larghezza: 10 mm, altezza: 39,8 mm, numero poli: 2, colore: arancione



## I vantaggi

- Il conduttore può essere fissato con il serracavi di Phoenix Contact
- Inseribile come opzione nella custodia della spina
- Molla di bloccaggio e fermacavo in un unico componente

## Dati commerciali

Codice articolo	3045570
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE114Z
Codice prodotto	BE114Z
GTIN	4046356055772
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,502 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,47 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

3045570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3045570>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Numero di poli	2

### Dimensioni

Larghezza	10 mm
Altezza	39,8 mm

### Indicazioni materiale

Colore	arancione (RAL 2003)
Materiale	PA-GF
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Inserto materiale isolante statico a freddo	-40 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autorisaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# UPRZ - Molla di bloccaggio

3045570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3045570>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UPRZ - Molla di bloccaggio

3045570

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3045570>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,023 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)