

# FUSE 10,3X85 6A PV - Fusibile



3062768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062768>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fusibile, 10,3 mm x 85 mm, fino a 1500 V DC, caratteristica gPV

## I vantaggi

- Fusibili Midget 10 x 85 per la protezione affidabile dei moduli fotovoltaici e del loro sistema di conduttori
- Impiego in linee fotovoltaiche con tensione nominale fino a 1500 V DC
- Progettato secondo lo standard fotovoltaico IEC 60269-6

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3062768       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE1Z4X        |
| Codice prodotto                     | BE1Z4X        |
| GTIN                                | 4046356657211 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15,79 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14 g          |
| Numero tariffa doganale             | 85361010      |
| Paese di origine                    | SI            |

# FUSE 10,3X85 6A PV - Fusibile



3062768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062768>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo di prodotto | Fusibile |
|------------------|----------|

### Caratteristiche elettriche

|          |   |
|----------|---|
| Fusibile | 6 A Midget / 10,3 x 85 (senza segnalazione di guasto) |
|----------|---|

#### Fusibile

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Potenza dissipata                         | 3 W                   |
| Integrale di Joule I <sup>2</sup> t       | 14,5 A <sup>2</sup> s |
| Integrale di spegnimento I <sup>2</sup> t | 50,6 A <sup>2</sup> s |

### Dati di collegamento

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Attacco a norma   | IEC 60269-6 |
| Corrente nominale | 6 A         |
| Tensione nominale | 1500 V DC   |

### Dimensioni

|          |         |
|----------|---------|
| Altezza  | 85 mm   |
| Diametro | 10,3 mm |

### Indicazioni materiale

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
|--------|-------------------|

### Normative e prescrizioni

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Attacco a norma | IEC 60269-6 |
|-----------------|-------------|

# FUSE 10,3X85 6A PV - Fusibile



3062768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062768>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27142002

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

# FUSE 10,3X85 6A PV - Fusibile



3062768

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062768>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,476 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)