

VIP/S/FRONT-MC/KIT 1-8 - Set connettori



2907032

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907032>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Un paio di connettori a innesto con morsetti a vite per il collegamento al modulo base VIP con marcatura 1-8



I vantaggi

- Collegamento a fili tramite morsetto a vite
- Marcature schermo e canale prestampate
- A innesto per un collegamento rapido e semplice al modulo base
- Viti posizionate sul lato anteriore

Dati commerciali

Codice articolo	2907032
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK115Z
Codice prodotto	DK115Z
GTIN	4055626256993
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	25,9 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	US

2907032

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907032>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Famiglia di prodotti	VIP I/O-Marshalling

Caratteristiche elettriche

Max. corrente consentita	8 A
Tensione nominale U_N	300 V (Massima tensione permanente)

Dati di uscita

Range tensione di alimentazione	300 V
Corrente di carico permanente	8 A

Dati di collegamento

Livello di controllo

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Numero di poli	9
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	28 ... 16
Coppia di serraggio	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	44,68 mm
Altezza	12,3 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Omologazioni

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A
-----------	----------------------------------

VIP/S/FRONT-MC/KIT 1-8 - Set connettori



2907032

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907032>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---