

EG 45-AG/ABS GN - Parte superiore custodia




2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia, Copertura, chiusa, larghezza: 45 mm, altezza: 75 mm, colore: verde (simili RAL 6021)



I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali

Codice articolo	2907363
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918131470
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,78 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,57 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

2907363


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG...A
Numero di poli	16
Numero (Aperture per connettori)	0
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Parte superiore custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Parte superiore della custodia	ABS
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 80 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

EG 45-AG/ABS GN - Parte superiore custodia


2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>



Disegni

Disegno quotato




EG 45-AG/ABS GN - Parte superiore custodia



2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>




Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani


EG 45-AG/ABS GN - Parte superiore custodia

2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>



Vale per c.s. 1, 3; 5 e 6, vedere disegno d'esplosione




Vale per c.s. 7 e 12, vedere disegno d'esplosione

EG 45-AG/ABS GN - Parte superiore custodia

2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>




Vale per c.s. 10, vedere disegno di esplosione

EG 45-AG/ABS GN - Parte superiore custodia

2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>




Vale per c.s. 13

EG 45-AG/ABS GN - Parte superiore custodia

2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>



Vale per c.s. 14

EG 45-AG/ABS GN - Parte superiore custodia



2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2907363

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907363>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com