


EB 1/3/5/7-8 - Ponticello a pettine

3072340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3072340>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, passo: 16,4 mm, numero poli: 4, assegnazione poli: 1, 3, 5, 7, lunghezza: 24 mm, colore: grigio



Dati commerciali

Codice articolo	3072340
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4055626176024
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,516 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,516 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

EB 1/3/5/7-8 - Ponticello a pettine



3072340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3072340>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Numero di poli	4
Passo	16,4 mm
Potenziali	1

Dimensioni

Larghezza	55,4 mm
Altezza	24 mm
Profondità	3,3 mm
Lunghezza	24 mm
Passo	16,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale isolante	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Assegnazione poli	1, 3, 5, 7
-------------------	------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

EB 1/3/5/7-8 - Ponticello a pettine



3072340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3072340>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,275 kg CO2e
---------	---------------