

UM-SE-A73 - Elemento laterale

2955603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955603>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento laterale, esecuzione alta, per la chiusura dell'elemento base UM-BEFE in entrambi i lati, per copertura a U di 73 mm di larghezza

La figura illustra una combinazione delle versioni UM-SE-1, UM 16,5 BE, UM-BE 35-1, UM-BEFE 35-1, UM-SE-A 60-R e UM-A/U 73 CM

Dati commerciali

Codice articolo	2955603
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDDA
Codice prodotto	ACHDDA
GTIN	4017918085575
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,76 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

UM-SE-A73 - Elemento laterale



2955603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955603>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Apertura di ventilazione disponibile	no

Indicazioni materiale

Colore (Elemento laterale)	verde (RAL 6021)
Materiale Elemento laterale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	1
--	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
-------------------	---------------------


UM-SE-A73 - Elemento laterale

2955603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955603>



Disegni



1 - 3


UM-SE-A73 - Elemento laterale

2955603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955603>



Disegno quotato



UM-SE-A73 - Elemento laterale



2955603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955603>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955603>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UM-SE-A73 - Elemento laterale



2955603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955603>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-SE-A73 - Elemento laterale



2955603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955603>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com