

UEG-EU-SE - Elemento laterale



2956822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956822>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una variante verde

Elemento laterale, necessari due pezzi, per la chiusura dell'elemento base, spessore 1,5 mm.

Dati commerciali

Codice articolo	2956822
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ACHCCF
Codice prodotto	ACHCCF
GTIN	4017918085964
Peso per pezzo (confezione inclusa)	38 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

2956822


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956822>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	UEG
Famiglia di prodotti	UEG-EU

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	1,5 mm
Altezza di installazione	127,5 mm
Profondità	172 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

UEG-EU-SE - Elemento laterale


2956822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956822>



Disegni

Disegno quotato




UEG-EU-SE - Elemento laterale

2956822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956822>



Disegno quotato




UEG-EU-SE - Elemento laterale

2956822


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956822>




Disegno quotato



Disegno quotato



Disegno esploso



UEG-EU-SE - Elemento laterale



2956822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956822>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956822>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

2956822

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956822>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,172 kg CO2e
---------	---------------