

VISU+ 2 RT UNLIMITED WEB1 AD - Software di visualizzazione



2988104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988104>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Dispatcher e 1 WebClient senza limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting.

I vantaggi

- Protezione accesso con gestione utente
- Immagini di processo completamente scalabili per l'utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse
- Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
- Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
- Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
- Script realizzabili in VBA e IL
- Accoppiamento controllore con OPC

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 2988104 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRDAAB |
| Codice prodotto | DRDAAB |
| GTIN | 4046356525916 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | DE |

VISU+ 2 RT UNLIMITED WEB1 AD - Software di visualizzazione



2988104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988104>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto | Software di visualizzazione |
|------------------|-----------------------------|

Caratteristiche del sistema

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Applicazione del software | Visualizzazione |
|---------------------------|-----------------|

Informazioni sulla licenza

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tipo di licenza | Licenza runtime |
|-----------------|-----------------|

Funzionalità

| | |
|-----------------------|--|
| Funzionalità di base | Protezione know-how e sicurezza grazie alla crittografia dei progetti |
| | Con ODBC collegamento in tempo reale della banca dati a MS ACCESS, MS EXCEL e SQL-Server |
| | FDA CFR 21 Part 11 compatibile |
| Funzionalità avanzata | Funzionalità di web client |
| | Gestione allarmi estesa con la funzione SMS, FAX, E-mail e messaggi vocali |
| Funzione integrata | Progettazione online |
| | Protezione mediante password |
| | Commutazione vocale |
| | Gestione allarmi |
| Numero di punti I/O | 128000 |
| Numero client | 1 |

Requisiti di sistema

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Memoria hard disk | min. 1 GByte (raccomandato: 2 GByte) |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Lingue supportate | tedesco, inglese, francese, italiano |
| Risoluzione monitor | 1024 x 768 pixel (XGA) |

Requisiti di sistema dell'ambiente di sviluppo

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Apparecchiature di comando | Tastiera, mouse |
| Sistema operativo | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® Server 2019 |
| Windows® Server 2016 | |

VISU+ 2 RT UNLIMITED WEB1 AD - Software di visualizzazione



2988104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988104>

| | |
|--|-------------------------|
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |

Requisiti di sistema dell'ambiente di runtime

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Sistema operativo | Windows® 11 |
| | Windows® 10 |
| | Windows® 8.1 |
| | Windows® 8 |
| | Windows® 7 |
| | Windows® Embedded Standard 7 |
| | Windows® XP Embedded |
| | Windows® Server 2019 |
| | Windows® Server 2016 |
| | Windows® Server 2012 R2 |
| | Windows® Server 2012 |
| | Windows® Server 2008 R2 |
| | Windows® Server 2008 |
| | Windows® Server 2003 |
| | Windows® CE 5.0 |
| Windows® CE 6.0 | |
| Windows® Mobile | |

VISU+ 2 RT UNLIMITED WEB1 AD - Software di visualizzazione



2988104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988104>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
|-------------|----------|

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001416 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |
|-------------|----------|

VISU+ 2 RT UNLIMITED WEB1 AD - Software di visualizzazione



2988104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988104>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com