

# AX OPC SERVER CPY - Software per driver e interfacce



2988463

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988463>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La copia della licenza AX OPC SERVER permette l'installazione e l'utilizzo in parallelo di AX OPC SERVER su diverse postazioni di lavoro. Si tratta in questo caso di una licenza per una postazione di lavoro. È necessaria una licenza completa per postazione di lavoro.

## Descrizione del prodotto

Il server AX OPC mette a disposizione di tutti i client OPC DA le variabili dei controlli open loop programmate con PC Worx. L'interfaccia permette l'accesso ai dati locali e a quelli globali. I nomi delle variabili vengono sincronizzati automaticamente dal progetto in corso.

## I vantaggi

- Funzione di ridondanza automatica in collegamento con controllori ridondanti
- Accesso a fino 32 controllori contemporaneamente
- Server OPC DA secondo Spec 2.04/2.05a

## Dati commerciali

Codice articolo	2988463
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRDBAG
Codice prodotto	DRDBAG
GTIN	4046356439558
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

# AX OPC SERVER CPY - Software per driver e interfacce



2988463

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988463>

## Dati tecnici

### Note

#### Note generali

Nota sui requisiti di sistema	Attenersi ai requisiti e alle caratteristiche specifiche dei dispositivi. In caso di dubbi rivolgersi direttamente al supporto o al referente alle vendite.
Nota sulla frequenza di update	Le frequenze di update assicurate dipendono in misura notevole dal controllo open loop scelto, dal carico del controllo open loop e dal PC scelto.

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Software driver e interfacce
------------------	------------------------------

### Caratteristiche del sistema

Tipo di software	On Premises
Applicazione del software	Licenza runtime
Nota sulla versione	Per versione 3.09x (per le caratteristiche delle versioni precedenti, consultare le relative note nell'area download) Le versioni dei dispositivi, di altri pacchetti software o del sistema operativo devono essere sempre aggiornate.

### Informazioni sulla licenza

Tipo di licenza	Licenza per utente singolo
	Software gratuito
	Copia della licenza

### Funzionalità

Funzionalità di base	Supporto delle funzioni OPC standard e di tutte le interfacce opzionali (secondo spec. OPC DA 1.0a e DA 2.04/2.05)
	Supporto contemporaneo di più controllori
	OPC Test e Diagnosis Client integrato
Limiti di sistema	64 collegamenti Ethernet
Hardware	Controllore - Phoenix Contact
Controllore supportato	ILC 1xx
	ILC 3xx
	AXC 1xxx
	AXC 3xxx
	RFC 4xx
	PC WORX RT
Numero di controlli open loop supportati	max. 64
Numero di elementi OPC	max. 20000 (OPC Tag attivi; array e strutture contano come 1 item)
	4500 (OPC Tag attivi per controllore; array e strutture contano come 1 item)
Tipi di dati supportati (standard)	BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME secondo IEC 61709

# AX OPC SERVER CPY - Software per driver e interfacce



2988463

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988463>

Tipi di dati supportati (definiti dall'utente)	ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT secondo IEC 61131
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), a partire da Build 1511 Windows®11, a partire da Build 22000.675
Memoria hard disk	min. 2 GByte
Interfacce	Gigabit Ethernet min. Gigabit Ethernet
Requisiti software	PC Worx 3

# AX OPC SERVER CPY - Software per driver e interfacce



2988463

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988463>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

### ETIM

ETIM 10.0	EC001416
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

# AX OPC SERVER CPY - Software per driver e interfacce



2988463

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988463>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)