


# FBRI 4-5 N - Ponticello fisso



3000191

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000191>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello fisso, passo: 5 mm, numero poli: 4, colore: color argento

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3000191       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE1Z2X        |
| Codice prodotto                     | BE1Z2X        |
| GTIN                                | 4017918089641 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,29 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,24 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85369095      |
| Paese di origine                    | PL            |

3000191

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000191>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello a vite |
| Numero di poli   | 4                 |
| Passo            | 5 mm              |

### Dimensioni

|       |      |
|-------|------|
| Passo | 5 mm |
|-------|------|

### Indicazioni materiale

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Colore             | argento |
| Materiale          | Rame    |
| Materiale isolante | PA      |

### Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

3000191

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000191>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

3000191

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000191>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)