

# DP-UK 3-MVSTB - Piastrina distanziatrice



3002445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002445>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastrina distanziatrice, passo: 0 mm, larghezza: 2,4 mm, altezza: 47,7 mm, numero poli: 1, colore: grigio

## Dati commerciali

Codice articolo	3002445
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE1Z1X
Codice prodotto	BE1Z1X
GTIN	4017918090265
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,067 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,043 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

3002445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002445>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra isolante
Famiglia di prodotti	DECKEL + RZ + DP
Numero di poli	1
Passo	0 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA

### Dimensioni

Larghezza	2,4 mm
Altezza	47,7 mm
Passo	-

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# DP-UK 3-MVSTB - Piastrina distanziatrice



3002445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002445>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-15.0	27250301
ECLASS-13.0	27250301

### ETIM

ETIM 10.0	EC000886
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3002445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3002445>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)